

HAINBUCH**Główce mocujące gładka, Top 65, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 17 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	329970 17
GTIN	2050001926951
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

Główce mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

wykonanie gładkie do obróbki dokładnej.

Zalety:

- o **25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD**
- **bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie**
- **bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.**

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Zalecenie:

Główce mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie. wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

Ø zaciskania	17 mm
profil	okrągłe
twardość	60 HR
powierzchnia mocowania	gładki
długość L	49 mm
uchwyt	Top 65