

**HAINBUCH****Główce mocujące gładka, Top 65, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 65 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	329970 65
GTIN	2050001926807
Klasa artykułu	33H

## Opis

### Wykonanie:

Główce mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

wykonanie gładkie do obróbki dokładnej.

### Zalety:

- o **25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD**
- **bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie**
- **bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.**

### Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

### Zalecenie:

**Główce mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie. wskazówka:**

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

## Opis techniczny

Ø zaciskania	65 mm
twardość	60 HR
powierzchnia mocowania	gładki
profil	okrągłe
długość L	49 mm
uchwyt	Top 65