

**EWS****Oprawki Weldon VARIA, V4, Ø mocowania D1: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319825 20
GTIN	4045197317704
Klasa artykułu	33E

**Opis****Zaleta:**

- szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;
- narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;
- krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z powierzchniami zabierakowymi.

**wskazówka:**

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7.

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla V3, V4 i V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.

Wersja bardzo krótka na zamówienie.

wymiar A długości wysięgu: 28 mm

Ø zewn. D: 52 mm

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	20 mm
----------------------------	-------

wymiar A długości wysięgu	28 mm
Ø zewn. D	52 mm
adapter	V4
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe