

HAINBUCH**Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, Top 65, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 55,5 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	329974 55,5
GTIN	2050001928207
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Zalety:

- **o 25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD**
- **bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie**
- **bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.**

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Zalecenie:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.

wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

Ø zaciskania	55,5 mm
profil	okrągłe
twardość	60 HR
powierzchnia mocowania	rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
długość L	49 mm
uchwyt	Top 65