



Głowica mocująca z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi, Top 65, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm): 46mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	329974 46
GTIN	2050001928016
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

Głowice mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi dla półfabrykatów.

Zaleta:

- o 25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD
- bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie
- bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Zalecenie:

Głowice mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.

wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

Ø zaciskania	46 mm
twardość	60 HR
powierzchnia mocowania	rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
profil	okrągłe
długość L	49 mm
adapter	Top 65
Rodzaj produktu	Głowice mocujące