

**Główce mocujące miękkie, Top 65, Ø otworu startowego: 40mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329976 40
GTIN	2050001928436
Klasa artykułu	33H

Opis**Wykonanie:**

Główce mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

miękkie (twardość w otworze zmniejszona do 40 HRC) do samodzielnego wykręcania.

Zalety:

- **o 25% większa siła mocowania niż głowicy mocującej RD**
- **bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie**
- **bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.**

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Zalecenie:

Główce mocujące dla profili specjalnych dostarczanych na indywidualne zamówienie.

wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby

Opis techniczny

Ø otworu startowego	40 mm
---------------------	-------

profil	6-kątne
twardość	60 HR
długość L	49 mm
adapter	Top 65
Rodzaj produktu	Głowice mocujące