

**Garant****Aparat do gwintowania, Typ: 12/1****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 334100 12/1   |
| GTIN             | 4045197152336 |
| Klasa artykułu   | 31M           |

**Opis****Wykonanie:**

- Z wbudowaną przekładnią zwrotną zapewniającą automatyczny powrót. Po osiągnięciu głębokości gwintu aparat się przełącza automatycznie przez podniesienie wrzeciona maszynowego (system kulowy mało zużywający się!).
- Przyśpieszony powrót (ok. czynnika  $1,8 \times n_{max}$ ).
- Kompensacja długości przy odciąganiu.
- Z ramieniem zatrzymującym do zabezpieczenia obrotu.
- Bezobsługowe
- Do zastosowania do gwintów prawych i lewych.
- Z systemem szybkowymennym.

**Zastosowanie:**

Do gwintowania maszynowego na wiertarkach z posuwem ręcznym i bez automatycznego powrotu wrzeciona. Do nacinania gwintów przelotowych (z końcówkami nr 335420) lub nieprzelotowych (z końcówkami nr 335610).

**Wyp. dodatkowe:**

Wkładki szybkowymienne zob.: nr 335420; 335430 (**bez** sprzęgła przeciążeniowego), nr 335610; 335620 (**ze** sprzęgłem przeciążeniowym).

**Opis techniczny**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Ø zewn. D                            | 80 mm                  |
| droga wyczepiania B                  | 6 mm                   |
| Ø D <sub>2</sub>                     | 32 mm                  |
| Ø D <sub>1</sub>                     | 19 mm                  |
| chwyt stożkowy                       | 1                      |
| L <sub>1</sub>                       | 60 mm                  |
| kompensacja długości przy odciąganiu | 12,5 mm                |
| długość od wrzeciona obrabiarki      | 140 mm                 |
| maks. prędkość obrotowa (dosuw)      | 1200 min <sup>-1</sup> |
| w zakresie                           | M3-12                  |
| Rodzaj produktu                      | Aparat do gwintowania  |

## Akcesoria

|  |            |
|--|------------|
| Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 10 mm  | 335610 10  |
| Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 4,5 mm | 335610 4,5 |
| Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 10 mm            | 335420 10  |
| Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 8 mm             | 335420 8   |
| Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 3,5 mm | 335610 3,5 |
| Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 9 mm             | 335420 9   |
| Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym Ø chwytu gwintownika 7 mm   | 335610 7   |
| Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego Ø chwytu gwintownika 11 mm            | 335420 11  |
|  | 335610 9   |

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem  
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 9 mm

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego  
Ø chwytu gwintownika 4,5 mm

335420 4,5

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem  
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 8 mm

335610 8

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego  
Ø chwytu gwintownika 3,5 mm

335420 3,5

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego  
Ø chwytu gwintownika 7 mm

335420 7

Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego  
Ø chwytu gwintownika 6 mm

335420 6

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem  
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 6 mm

335610 6

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem  
poślizgowym Ø chwytu gwintownika 11 mm

335610 11