

HOLEX

Oprawki narzędziowe, kształt B1, promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 40 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319000 40
GTIN	4045197191007
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Kształt: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 85 mm

b₂: 42,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 42,5 mm

Opis techniczny

l ₁	22 mm
----------------	-------

l_2	44 mm
b_2	42,5 mm
h_1	25 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
h_5	48 mm
\varnothing chwytu dD_1	40 mm
b_1	85 mm
h_6	42,5 mm
h_2	34 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI

Akcesoria

Klucz montażowy do dyszy kulistej wielk. 10	319003 10
---	-----------