

**Lutownice gazowe Independent, Ersa typ: 130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082250 130
GTIN	4003008061550
Klasa artykułu	04C

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczna kolba gazowa z **komfortowym zapł. piezoelektrycznym**.
Napełniana dostępnym w handlu butanem (jak zapalniczki).

Zastosowanie:

Napełniana butanem (jak zapalniczki).

w dostawie::

Spłaszczone końcówki lutownicze 1,0; 2,4; 3,2 i 4,8 mm. Dysza płomieniowa (do maks. 1400°C), dysza gorącego gazu (do maks. 700°C), miernik termiczny, blacha reflektorowa do obkurczania węży, gąbka do czyszczenia i pojemnik na gąbkę, w praktycznej kasce z tworzywa sztucznego.

Opis techniczny

Rodzaj gazu	Butan
Szerokość grotu lutownicy	1 - 4,8 mm
moc grzewcza regulowana bezstopniowo	25 - 130 W
czas eksploatacji na 1 napełnieniu gazem	40 - 120 min
Rodzaj zapłonu	Zapłon piezoelektryczny
Temperatura maksymalna grotu lutownicy	580 °C
Masa lutownicy gazowej	121 g
Czas podgrzewania	ca. 50 s
Rodzaj produktu	Kolby lutownicze

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/082250-130>
