

**HOLEX®**
**Oprawki narzędziowe, kształt C1, osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 50 mm**


### Dane zamówienia

Numer katalogowy	319100 50
GTIN	4045197373724
Klasa artykułu	32V

### Opis

#### Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

#### Zastosowanie:

Do wcinania poprzecznego.

#### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

h<sub>1</sub>: 32 mm

h<sub>2</sub>: 41 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

b<sub>3</sub>: 26 mm

h<sub>5</sub>: 50 mm

### Opis techniczny

b <sub>3</sub>	26 mm
l <sub>1</sub>	100 mm
b <sub>2</sub>	50 mm

$b_1$	100 mm
$h_6$	60 mm
$h_5$	50 mm
$h_2$	41 mm
$h_1$	32 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 50
Ø chwytu $dD_1$	50 mm