

HOLEX®

Oprawki narzędziowe, kształt B2, promieniowe, lewe, krótkie, Ø chwytu d1: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319010 20
GTIN	4045197223906
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Opis techniczny

b ₂	30 mm
h ₁	16 mm

b_1	55 mm
Ø chwytu dD_1	20 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
l_1	16 mm
l_2	30 mm
h_2	22 mm
h_5	30 mm
h_6	25 mm