

Garant**Oprawki termokurczliwe z kanalnikami doprowadz. chłodziwo, HSK-A 100 krótkie, Ø mocowania D1: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308277 32
GTIN	4045197291462
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Stal żaroodporna.
- Wielk. 3 – 5 do węglików spiekanych, od wielk. 6 do HSS i HM.
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

GARANT: powierzchnie mocujące HSK obrobione **wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca).**

z **kanalikami doprowadzającymi chłodziwo (KKB)** i zamykanymi gwintami.

Od Ø mocowania D₁ 6 mm z otworami gwintowanymi do śrub wyważających.

Z regulacją wzdłużną narzędzi od Ø mocowania D₁ 6 mm (odcinek regulacji 10 mm).

Zastosowanie:

- Do mocowania frezów i wiertel z chwytem walcowym w tolerancji h6.
- Do termokurczliwych przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

w dostawie::

W przypadku chwytów z regulacją wzdłużną ze śrubą regulacyjną (od Ø chwyty D₁ 6 mm).

Wyp. dodatkowe:

Rurka do chłodziwa nr 309880, klucz nasadowy nr 309890, przedłużka do uchwytów termoskurczowych nr 302410 – 302416, przyrządy zaciskowe do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354450, zestaw śrub wyważających nr 309906 180.

Opis techniczny

Ø mocowania D ₁	32 mm
----------------------------	-------

Karta danych

Ø D ₂	44 mm
wymiar A długości wysięgu	120 mm
Ø zewn. D	53 mm
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
adapter	HSK-A 100 krótkie
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/308277-32>