

Garant**Oprawki termokurczliwe 3°, smukłe, HSK-E 40 A = 70, Ø mocowania D1: 8mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	308304 8
GTIN	4045197480194
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca!)
- powierzchnie funkcyjne HSK obrobione
- bardzo smukła konstrukcja (kontur 3°).

klasa wyważenia 2,5/40000 min⁻¹.

Zastosowanie:

- **Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form.**
- **Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.**

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880. Klucz nasadowy nr 309890. Przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410 wielk. 12/3 i 12/4. Przyrządy do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354450.

Opis techniczny

Ø D ₂	14 mm
Ø mocowania D ₁	8 mm
wymiar A długości wysięgu	70 mm
Ø zewn. D	20 mm
adapter	HSK-E 40 A = 70
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1

Karta danych

Kształt	E
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 40000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/308304-8>