

HOLEX®**Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego, M14-33, Ø chwytu gwintownika: 18 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 335440 18 |
| GTIN | 4045197335920 |
| Klasa artykułu | 32H |

Opis**Wykonanie:**

Wkładki szybkowymienne **bez** sprzęgła przeciążeniowego

Zastosowanie:

Do wyczepianych uchwytów do gwintowania.

wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (R_m 600 – 800 N/mm²). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 68 mm

Ø chwytu d: 48 mm

długość przyłącza L: 55,5 mm

długość wysięgu H: 14 mm

chwyt kwadratowy: 14,5 mm

Opis techniczny

| | |
|----------------------|-------|
| Ø chwytu gwintownika | 18 mm |
|----------------------|-------|

| | |
|---------------------|---------|
| chwyt kwadratowy | 14,5 mm |
| Zakres gwintownika | M14-33 |
| Ø zewn. D | 68 mm |
| ø chwytu d | 48 mm |
| długość przyłącza L | 55,5 mm |
| długość wysięgu H | 14 mm |