

**Stacje lutownicze, oznaczenie producenta: ANA60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082300 ANA60
GTIN	
Klasa artykułu	04C

**Opis****Wykonanie:**

Stacje lutownicze z termostatem, z ceramicznym elementem grzejnym PTC i trwałymi, ogrzewanymi wewnątrz końcówkami Ersadur (dokładna kontrola temperatury). **Wersja standardowa** (korzystna cenowo).

**Zastosowanie:**

Spełnia wszystkie wymagania profesjonalnego lutowania w branży elektrycznej i elektrotechnicznej.

**Opis techniczny**

moc nagrzewania	190 W
Czas nagrzewania do 280°C	ca. 60 s
Masa lutownicy bez przewodu	60 g
moc grzewcza	60 W
oznaczenie producenta	ANA60
zakres regulacji temperatury końcówki lutowniczej	150 - 450 °C
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Rodzaj produktu	Stacje lutownicze

## Aksesoria

Końcówki do lutowania oznaczenie producenta 832EDLF	082400 832EDLF
Druty lutownicze bez ołowiu, Sn96,5Ag3,0Cu0,5, szpula 250 g drutu lutowniczego 1 mm	082365 1
Pompka do odsysania lutu PDD03, tworzywo antystatyczne	082355
Końcówki do lutowania oznaczenie producenta 832SDLF	082400 832SDLF
Pasta lutownicza, 20 g	082370
Druty lutownicze bez ołowiu, Sn96,5Ag3,0Cu0,5, szpula 250 g drutu lutowniczego 1,5 mm	082365 1,5
Końcówki do lutowania oznaczenie producenta 832CDLF	082400 832CDLF