

**HOLEX®****Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym,  
M3-12, Ø chwytu gwintownika: 7 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	3356107
GTIN	4045197152664
Klasa artykułu	32H

**Opis****Wykonanie:**

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym

**Zastosowanie:**

Do otworów nieprzelotowych.

**wskazówka:**

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 32 mm

Ø chwytu d: 19 mm

długość przyłącza L: 21,5 mm

długość wysięgu H: 25 mm

chwyt kwadratowy: 5,5 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu gwintownika	7 mm
----------------------	------

chwyt kwadratowy	5,5 mm
Zakres gwintownika	M3-12
Ø zewn. D	32 mm
ø chwytu d	19 mm
długość przyłącza L	21,5 mm
długość wysięgu H	25 mm