

**HOLEX®****Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego, M6-20, Ø chwytu gwintownika: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	335430 11
GTIN	4045197152589
Klasa artykułu	32H

**Opis****Wykonanie:**

Wkładki szybkowymienne **bez** sprzęgła przeciążeniowego pasuje także do G 1/4.

**Zastosowanie:**

Do wyczepianych uchwytów do gwintowania.

**wskazówka:**

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 46 mm

Ø chwytu d: 31 mm

długość przyłącza L: 35 mm

długość wysięgu H: 11 mm

chwyt kwadratowy: 9 mm

**Opis techniczny**

Ø chwytu gwintownika	11 mm
----------------------	-------

chwyt kwadratowy	9 mm
Zakres gwintownika	M6-20
Ø zewn. D	46 mm
ø chwytu d	31 mm
długość przyłącza L	35 mm
długość wysięgu H	11 mm