

**HOLEX®****Wkładki szybkowymienne bez sprzęgła przeciążeniowego, M3-12, Ø chwytu gwintownika: 8 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	335420 8
GTIN	4045197152497
Klasa artykułu	32H

## Opis

**Wykonanie:**

Wkładki szybkowymienne **bez** sprzęgła przeciążeniowego

**Zastosowanie:**

Do wyczepianych uchwytów do gwintowania.

**wskazówka:**

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 30 mm

Ø chwytu d: 19 mm

długość przyłącza L: 21,5 mm

długość wysięgu H: 7 mm

chwyt kwadratowy: 6,2 mm

## Opis techniczny

Ø chwytu gwintownika	8 mm
----------------------	------

chwyt kwadratowy	6,2 mm
Zakres gwintownika	M3-12
Ø zewn. D	30 mm
ø chwytu d	19 mm
długość przyłącza L	21,5 mm
długość wysięgu H	7 mm