

**Oprawki Weldon, PSC-63 krótkie, Ø mocowania D1: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308502 6
GTIN	4045197486011
Klasa artykułu	31C

Opis**Wykonanie:**

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!)
- obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytty wg norm DIN 1835, kształt B i DIN 6535, kształt HB.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodząca nr 309885, klucz nasadowy nr 309893.

wskazówka:

Pasująca redukcja z PSC 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 318892.

Pasujące tuleje redukcyjne z SK 40 lub HSK 63 na PSC 40 lub PSC 50 nr 301275 i nr 306975.

Pasujące tuleje redukcyjne z SK 50 lub HSK 100 na PSC 63 lub PSC 80 nr 301276 i nr 306976.

Pasujące przedłużki pod nr 318894, nr 318895 i nr 318896.

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HPC

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 55 mm

Ø zewn. D: 25 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	55 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
Ø zewn. D	25 mm
uchwyt	PSC-63 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Przedłużki PSC-63 / PSC-63 wymiar A 60 mm	318896 60
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 8	306976 8
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 6	306976 6
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 6	301276 6
Przedłużki PSC-63 / PSC-63 wymiar A 100 mm	318896 100
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 8	301276 8