

HOLEX®**Wkładki szybkowymienne ze sprzęgłem przeciążeniowym, M14-33, Ø chwytu gwintownika: 25 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	335640 25
GTIN	4045197336088
Klasa artykułu	32H

Opis

Wykonanie:

Wkładki szybkowymienne **ze** sprzęgłem przeciążeniowym

Zastosowanie:

Do otworów nieprzelotowych.

wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (R_m 600 – 800 N/mm²). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Ø zewn. D: 72 mm

Ø chwytu d: 48 mm

długość przyłącza L: 55,5 mm

długość wysięgu H: 45 mm

chwyt kwadratowy: 20 mm

Opis techniczny

Ø chwytu gwintownika	25 mm
----------------------	-------

chwyt kwadratowy	20 mm
Zakres gwintownika	M14-33
Ø zewn. D	72 mm
ø chwytu d	48 mm
długość przyłącza L	55,5 mm
długość wysięgu H	45 mm