

HOLEX**Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym,
M6-20, Ø chwytu gwintownika: 16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	335620 16
GTIN	4045197152794
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

Wkładki szybkowymienne z przeciążeniowym sprzęgłem poślizgowym

Zastosowanie:

Do otworów nieprzelotowych.

wskazówka:

Wkładki ze sprzęgłem ślizgowym dostarczane są z ustawieniem momentu obrotowego odpowiednim do obróbki stali (R_m 600 – 800 N/mm²). Możliwe jest dopasowanie ustawienia za pomocą śruby regulacyjnej.

Opis techniczny

Ø chwytu gwintownika	16 mm
chwyt kwadratowy	12 mm
Zakres gwintownika	M6-20
Ø zewn. D	50 mm

ø chwytu d	31 mm
długość przyłącza L	35 mm
długość wysięgu H	34 mm
Rodzaj produktu	Wkładka szybkowymienna