



Lutownice uniwersalne, moc grzewcza: 30 W



Dane zamówienia

Numer katalogowy	082100 30
GTIN	4003008047004
Klasa artykułu	04C

Opis

Wykonanie:

Bardzo trwałe, przemysłowe kolby lutownicze z **trwałymi końcówkami Ersadur** (trwałość 30-krotnie dłuższa niż zwykłych końcówek miedzianych). **Czas nagrzewania 3 min** (wielk. 300 ok. 5 min). Zasilanie przewodem gumowym 1,5 m (PCW przy wielk. 30). **Ze stojakiem** (nie dotyczy wielk. 30). Sprawdzona kolba lutownicza Ersadur z nasadzaną tarczą do odkładania.

Objaśnienie:

miedź elektrolit.

warstwa żelaza

warstwy niklu

powłoka robocza

Szerokość grotu lutownicy: 3,1 mm

moc grzewcza: 30 W

Temperatura grotu lutownicy po 3 minutach: 380 °C

do miedzi o przekroju do: 2,5 mm²

masa bez przewodu: 80 g

Opis techniczny

masa bez przewodu	80 g
moc grzewcza	30 W
Szerokość grotu lutownicy	3,1 mm
do miedzi o przekroju do	2,5 mm ²
Temperatura grotu lutownicy po 3 minutach	380 °C

Aksesoria

Końcówki do lutowania oznaczenie producenta 32KD

082400 32KD