

HOLEX®
Oprawki narzędziowe, kształt C1, osiowe, prawe, Ø chwytu d1: 20 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	319100 20
GTIN	4045197191045
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ± 2;
- wszystkie powierzchnie robocze szlifowane;
- z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Do wcinania poprzecznego.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Opis techniczny

h ₂	22 mm
b ₃	13 mm
h ₁	16 mm

h_5	25 mm
b_2	27 mm
\varnothing chwytu dD_1	20 mm
l_1	55 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
h_6	30 mm
b_1	52 mm