



MicroClamp, HSK-E 32 A = 46, typ: 0,2-3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	308388 0,2-3
GTIN	4045197556868
Klasa artykułu	31H

Opis

Wykonanie:

- prawo- i lewobieżne
- bicie < 0,01 mm
- przenoszony moment obrotowy 7 Nm
- dopuszczalna prędkość obrotowa: 60000 obr./min
- dopuszczalny moment obrotowy dokręcania 2 Nm.

w dostawie::

Z kluczem do mocowania z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Rurka chłodziwa nr 309880,

Norma na uchwyt: DIN 69893

Norma na uchwyt: ISO 12164-1

Kształt: E

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹.

Strategia skrawania: HSC

zakres mocowania Ø D₁: 0,2 - 3,4 mm

Ø zewn. D: 19 mm

Ø D₂: 12 mm

klucz zamienny: 627425_2

Opis techniczny

zakres mocowania Ø D ₁	0,2 - 3,4 mm
Ø D ₂	12 mm

klucz zamienny	627425_2
Ø zewn. D	19 mm
adapter	HSK-E 32 A = 46
Norma na uchwyt	DIN 69893
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Kształt	E
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Strategia skrawania	HSC

Aksesoria

Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne z uchwytem poprzecznym sześciokąt 2 mm

627425 2