



## Oprawki Whistle-Notch, PSC-63 krótkie, Ø mocowania D1: 20 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	308510 20
GTIN	4045197486264
Klasa artykułu	31C

### Opis

#### Wykonanie:

- z otworem Balluffchip
- wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!)
- obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z nachyloną powierzchnią mocowania (2°) wg normy DIN 1835, kształt E i wg DIN 6535, kształt HE (= Whistle-Notch).

#### Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa nr 309885, klucz nasadowy nr 309893.

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 μm

Strategia skrawania: HPC

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 85 mm

Ø zewn. D: 52 mm

### Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	85 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	20 mm

Ø zewn. D	52 mm
uchwyt	PSC-63 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

## Akcesoria

Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 6	306976 6
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 8	306976 8
Przedłużki PSC-63 / PSC-63 wymiar A 60 mm	318896 60
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 6	301276 6
Oprawki do chwytu PSC PSC wew. 8	301276 8
Przedłużki PSC-63 / PSC-63 wymiar A 100 mm	318896 100