

 kurtz ersa**Lutownice uniwersalne, moc grzewcza: 80 W****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	082100 80
GTIN	4003008069471
Klasa artykułu	04C

**Opis****Wykonanie:**

Bardzo trwałe, przemysłowe kolby lutownicze z **trwałymi końcówkami Ersadur** (trwałość 30-krotnie dłuższa niż zwykłych końcówek miedzianych). **Czas nagrzewania 3 min** (wielk. 300 ok. 5 min). Zasilanie przewodem gumowym 1,5 m (PCW przy wielk. 30). **Ze stojakiem** (nie dotyczy wielk. 30).

**Objaśnienie:**

miedź elektrolit.

warstwa żelaza

warstwy niklu

powłoka robocza

Szerokość grotu lutownicy: 4,8 mm

moc grzewcza: 80 W

Temperatura grotu lutownicy po 3 minutach: 410 °C

do miedzi o przekroju do: 4 mm<sup>2</sup>

masa bez przewodu: 220 g

**Opis techniczny**

masa bez przewodu	220 g
moc grzewcza	80 W
do miedzi o przekroju do	4 mm <sup>2</sup>
Szerokość grotu lutownicy	4,8 mm
Temperatura grotu lutownicy po 3 minutach	410 °C

## Aksesoria

Końcówki do lutowania oznaczenie producenta 82JD

082400 82JD