

HOLEX®
Tulejki redukcyjne, Ø chwytu d1 / Ø mocowania d2: 32/14 mm


Dane zamówienia

Numer katalogowy	319426 32/14
GTIN	4045197586704
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

Pasuje do opravek VDI o kształcie E2 (nr 319275–319405).
nadają się do chłodzenia wewnętrznego bez rowka. Narzędzie jest mocowane i zaciskane 2 śrubami zaciskowymi.

Zastosowanie:

Do redukcji Ø do z trzpieniem walcowatym.

Ø d₄: 40 mm

l₁: 58 mm

l₂: 5 mm

wersja: frez do rowków wpustowych

Opis techniczny

l ₂	5 mm
Ø chwytu dD ₁	32 mm
wersja	frez do rowków wpustowych
Ø mocowania d ₂	14 mm
l ₁	58 mm
Ø d ₄	40 mm

