

HOLEX®
Oprawki, kształt E1, VDI 40, otwór d₂ (H6): 25 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	319250 25
GTIN	4045197191175
Klasa artykułu	32V

Opis
Zastosowanie:

Do wiercenia z chłodzeniem wewnętrznym wiertłami z płytkami skrawającymi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

d₆: 83 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 40

Ø zewn. d₃: 45 mm

l_{1 -0,2}: 75 mm

l₂: 59 mm

Opis techniczny

Ø zewn. d ₃	45 mm
l _{1 -0,2}	75 mm
l ₂	59 mm
otwór d ₂ (H6)	25 mm
Wielkość VDI	VDI 40
d ₆	83 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40

