

Garant**Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B, bez otworu, do stożka niesamohamownego: 40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308620 40
GTIN	4045197150943
Klasa artykułu	31Z

Opis**Zastosowanie:**

- do narzędzi z chwytem stożkowym niesamohamownym wg DIN 69871 i JIS B 6339 (MAS-BT),
- w centrach obróbczych (obrabiarki z automatyczną wymianą narzędzi)
- w obrabiarkach numerycznych (obrabiarki bez automatycznej wymiany narzędzi).

wskazówka:

Pasujące klucze mocujące są dostępne w eSklepie.

uszczelnione pierścieniem uszczelniającym o przekroju okrągłym.

norma na sworznie dociągające: DIN 69872

Ø kołnierza D: 23 mm

Ø główki D₁: 19 mm

Długość całkowita L: 54 mm

L₁: 26 mm

gwint M: M16

maks. moment obrotowy dokręcania: 50 Nm

Opis techniczny

maks. moment obrotowy dokręcania	50 Nm
Długość całkowita L	54 mm
gwint M	M16
do stożka niesamohamownego	40

Ø kołnierza D	23 mm
L ₁	26 mm
Ø головки D ₁	19 mm
odpowiednie do stożków niesamohamownych oznaczonych kolorem	SK 40
rozwartość klucza	19 mm
Właściwości otworu	bez otworu
norma na sworznie dociągające	DIN 69872
Rodzaj produktu	Sworznie dociągające

Akcesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308825 40