

Garant**Oprawki termokurczliwe, PSC 63 krótkie, Ø mocowania D1: 3 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308568 3
GTIN	4045197486332
Klasa artykułu	31C

Opis**Wykonanie:**

- Z otworem Balluffchip.
- Wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę.
- Powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrobione.

Zastosowanie:

do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885: 309893.

Przedłużki do uchwytów termoskurczowych nr 302410-302417. Przyrządy zaciskowe nr 354210-354450.

wskazówka:

Bez regulacji długości.

Strategia skrawania: HSC

wymiar A długości wysięgu: 80 mm

Ø zewn. D: 17 mm

Ø D₂: 12 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	12 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø mocowania D ₁	3 mm

Ø zewn. D	17 mm
adapter	PSC 63 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Akcesoria

Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 3-5 mm	354240 3-5
Szafka dolna	354290
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Zespoły chłodzenia Typ CU1	354215 CU1
Przyrząd termoskurczowy Typ SU1	354210 SU1
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 3-5,9 mm	354236 3-5,9