

**Garant****Oprawki termokurczliwe, PSC 63 A = 120, Ø mocowania D1: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308571 18
GTIN	4045197471956
Klasa artykułu	31C

**Opis****Wykonanie:**

- Z otworem Balluffchip.
- Wszystkie chwytów przetoczonych po utwardzeniu zapewniają spokojniejszą pracę.
- Powierzchnie funkcyjne konturu zewnętrznego PSC obrabione.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

**Wyp. dodatkowe:**

Rura chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885: 309893.

Przedłużki do uchwytów termoskurczowych nr 302410-302417. Przyrządy zaciskowe nr 354210-354450.

Strategia skrawania: HSC

Ø zewn. D: 42 mm

Ø D<sub>2</sub>: 33 mm

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	18 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Ø zewn. D	42 mm
adapter	PSC 63 A = 120
Norma na uchwyt	ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

## Akcesoria

Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Szafka dolna	354290
Przyrząd termoskurczowy Typ SU1	354210 SU1
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 12-20 mm	354240 12-20
Zespoły chłodzenia Typ CU1	354215 CU1