

HOLEX®
Oprawki, kształt E1, VDI 50, otwór d₂ (H6): 20 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 319255 20 |
| GTIN | 4045197373854 |
| Klasa artykułu | 32V |

Opis
Zastosowanie:

Do wiercenia z chłodzeniem wewnętrznym wiertłami z płytkami skrawającymi.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

d₆: 98 mm

Kod kolorów dla chwytów VDI: VDI 50

Ø zewn. d₃: 40 mm

l₁ -0,2: 67 mm

l₂: 54 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|--------|
| otwór d ₂ (H6) | 20 mm |
| Ø zewn. d ₃ | 40 mm |
| l ₂ | 54 mm |
| l ₁ -0,2 | 67 mm |
| Wielkość VDI | VDI 50 |
| d ₆ | 98 mm |
| Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 50 |

