

HOLEX®
Tulejki redukcyjne, Ø chwytu d1 / Ø mocowania d2: 25/4 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	319426 25/4
GTIN	4045197586155
Klasa artykułu	32V

Opis
Wykonanie:

Pasuje do opravek VDI o kształcie E2 (nr 319275–319405).
nadają się do chłodzenia wewnętrznego bez rowka. Narzędzie jest mocowane i zaciskane 2 śrubami zaciskowymi.

Zastosowanie:

Do redukcji Ø do z trzpieniem walcowatym.

Ø d₄: 29 mm

l₁: 50 mm

l₂: 4 mm

wersja: bolec zaciskowy

Opis techniczny

Ø mocowania d ₂	4 mm
l ₂	4 mm
l ₁	50 mm
Ø d ₄	29 mm
wersja	bolec zaciskowy
Ø chwytu dD ₁	25 mm

