



## Lutownice uniwersalne, moc grzewcza: 150 W



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	082100 150
GTIN	4003008069488
Klasa artykułu	04C

### Opis

#### Wykonanie:

Bardzo trwałe, przemysłowe kolby lutownicze z **trwałymi końcówkami Ersadur** (trwałość 30-krotnie dłuższa niż zwykłych końcówek miedzianych). **Czas nagrzewania 3 min** (wielk. 300 ok. 5 min). Zasilanie przewodem gumowym 1,5 m (PCW przy wielk. 30). **Ze stojakiem** (nie dotyczy wielk. 30). Wydajna lutownica do przewodów miedzianych o przekroju do 6 mm<sup>2</sup>.

#### Objaśnienie:

miedź elektrolit.

warstwa żelaza

warstwy niklu

powłoka robocza

Szerokość grotu lutownicy: 5,3 mm

moc grzewcza: 150 W

Temperatura grotu lutownicy po 3 minutach: 450 °C

do miedzi o przekroju do: 6 mm<sup>2</sup>

masa bez przewodu: 245 g

### Opis techniczny

do miedzi o przekroju do	6 mm <sup>2</sup>
Temperatura grotu lutownicy po 3 minutach	450 °C
masa bez przewodu	245 g
moc grzewcza	150 W
Szerokość grotu lutownicy	5,3 mm

---

## Aksesoria

Końcówki do lutowania oznaczenie producenta 152JD

082400 152JD