

SWISS TOOLS

Wytaczaki lewe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki – wymiar A: 50/11-90 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	320396 50/11-90
GTIN	2050001715746
Klasa artykułu	36D

Opis
wskazówka:

Odpowiednie części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D₁ min.: 32 mm

rozstaw końcówek osi f: 17 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC..11T3..

części zamienne: S05

Opis techniczny

rozstaw końcówek osi f	17 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm
wielk. płytki	11
części zamienne	S05
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC..11T3..
minimalna Ø otworu wstępnego D ₁ min.	32 mm
Ø chwytu	50 mm
Seria	Wytaczaki
uchwyt	PSC

rodzaj zastosowania	lewe
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia κ	107,5 stopni