

HOLEX**Przedłużki gwintowników i z chłodzeniem wewnętrznym, Typ: 12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	338450 12
GTIN	4045197603685
Klasa artykułu	32H

Opis**Wykonanie:**

- Wersja długa lub bardzo długa.
- Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
- Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
- Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintów wewnętrznych, albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

przedłużka L ₃	200 mm
Ø przedłużki D ₄	22 mm
przedłużka L ₂	90 mm
dla czworokąta K ₁	12 mm
przedłużka K ₂	12 mm
dla nominalnej Ø gwintu d ₁ DIN 374/376	M20
Przedłużka Ø D ₃	16 mm

dla długości mocowania l_1	41 mm
dla \varnothing chwytu gwintu d_2	16 mm
Rodzaj produktu	przedłużka