

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter
Samozaciskowe, wysokowydajne uchwytywiertarskie, typ: 130

Dane zamówienia

Numer katalogowy	341000 130
GTIN	4045197308344
Klasa artykułu	33A

Opis
Wykonanie:

Wysokowydajny, precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu – hartowane i wymienne.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na chwyt trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:
DIN 238

zakres mocowania: 1 - 13 mm

Ø zewnętrzna: 50 mm

długość głowicy wiertarskiej otwartej: 90,5 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 103 mm

uchwytów ze stożkiem: B 16

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 15,733 mm

Opis techniczny

uchwytów ze stożkiem	B 16
długość głowicy wiertarskiej otwartej	90,5 mm
dł. uchwytu zamkniętego	103 mm
największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm

typ	130
zakres mocowania	1 - 13 mm
Ø zewnętrzna	50 mm