

SWISS TOOLS

**Wytaczaki lewe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki – wymiar A: 63/15-140 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	320406 63/15-140
GTIN	2050001715173
Klasa artykułu	36D

**Opis**
**wskazówka:**

Odpowiednie części zamienne nr 320610 – 320626 można znaleźć w wykazie części zamiennych.

Norma na uchwyt: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 140 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>1</sub> min.: 50 mm

rozstaw końcówek osi f: 27 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: DN..1506..

części zamienne: P05

**Opis techniczny**

minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>1</sub> min.	50 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DN..1506..
części zamienne	P05
wielk. płytki	15
wymiar A długości wysięgu	140 mm
rozstaw końcówek osi f	27 mm
Ø chwytu	63 mm
Seria	Wytaczaki
uchwyt	PSC

rodzaj zastosowania	lewe
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia $\kappa$	107,5 stopni