

SWISS TOOLS

## Wytaczaki lewe, PSC, Ø chwytu / wielkość płytki – wymiar A: 63/11-125 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	320396 63/11-125
GTIN	2050001714947
Klasa artykułu	36D

### Opis

#### wskazówka:

Odpowiednie części zamienne nr 320610 – 320626 znajdują się w wykazie części zamiennych.

Norma na uchwyty: ISO 26623-2

chłodzenie wewnętrzne: tak

wymiar A długości wysięgu: 125 mm

minimalna Ø otworu wstępnego D<sub>1</sub> min.: 40 mm

rozstaw końcówek osi f: 22 mm

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC..11T3..

części zamienne: S05

### Opis techniczny

rozstaw końcówek osi f	22 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D <sub>1</sub> min.	40 mm
wymiar A długości wysięgu	125 mm
wielk. płytki	11
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC..11T3..
części zamienne	S05
Ø chwytu	63 mm
Seria	Wytaczaki
uchwyt	PSC

rodzaj zastosowania	lewe
Norma na uchwyt	ISO 26623-2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Kąt ustawienia $\kappa$	107,5 stopni

## Akcesoria

Dźwigienki nr 4 typ P02	320612 P02
Śruby mocujące nr 3 typ P04	320611 P04
Śruby Torx nr 2 typ 2	320620 2
Śruby mocujące nr 3 typ P05	320611 P05
Dźwigienki nr 4 typ P01	320612 P01
Wysokowydajna dysza chłodząca (HP) typ 63	320001 63
Kołki rurowe nr 7 typ P06	320618 P06
Kołki rurowe nr 7 typ P05	320618 P05
Podkładki nr 1 typ P05	320610 P05
Podkładki nr 1 typ P01	320610 P01
Kołki rurowe nr 7 typ P02	320618 P02
Podkładki nr 1 typ P06	320610 P06
Dźwigienki nr 4 typ P06	320612 P06
Podkładki nr 1 typ P02	320610 P02
Kołki rurowe nr 7 typ P04	320618 P04
Śruby mocujące nr 3 typ P02	320611 P02
Podkładki nr 1 typ P04	320610 P04
Podkładki nr 1 typ D07	320610 D07
Dźwigienki nr 4 typ P04	320612 P04
Śruby Torx nr 2 typ 2	320626 2
Śruby mocujące nr 3 typ P06	320611 P06
Pierścienie dyszy nr 5 typ D07	320613 D07

Śruby mocujące nr 3 typ P01	320611 P01
Śruby mocujące nr 3 typ D07	320611 D07
Śruby Torx nr 2 typ 2	320624 2
Dźwigienki nr 4 typ P05	320612 P05
Kołki rurowe nr 7 typ P01	320618 P01
Łapki zaciskowe nr 6 typ D07	320614 D07