

**Samozaciskowe, wysokowydajne uchwyty wiertarskie Spiro, typ: 65/12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341010 65/12
GTIN	4019208195124
Klasa artykułu	39R

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajny, precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu - hartowane i wymienne.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na uchwyty trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:**DIN 238**

zakres mocowania: 0,5 - 6,5 mm

Ø zewnętrzna: 34 mm

długość głowicy wiertarskiej otwartej: 61,5 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 68 mm

uchwytów ze stożkiem: B 12

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 12,056 mm

Opis techniczny

typ	65/12
uchwytów ze stożkiem	B 12
największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	12,056 mm
zakres mocowania	0,5 - 6,5 mm

długość głowicy wiertarskiej otwartej	61,5 mm
dł. uchwytu zamkniętego	68 mm
Ø zewnętrzna	34 mm