



Szlifierki dwutarczowe DS z instalacją wyciągową, 400 V, oznaczenie producenta: DS07/200A



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077514 DS07/200A
GTIN	2050001674111
Klasa artykułu	03S

Opis

Wykonanie:

Szlifierka 2-tarczowa z instalacją wyciągową zamontowaną w podstawie. Pył szlifierski jest skutecznie oddzielany przez filtr wodny i filtr wstępnego oraz końcowego oczyszczania – wykonane z tworzywa sztucznego. **Dostawa bez ściernic.**

wskazówka:

Odpowiednie ściernice zob. nr 596100 i następne.

pobór mocy: 500 W

maksymalna prędkość obrotowa: 2900 min⁻¹

Ø D ściernicy: 200 mm

szerokość ściernicy T: 25 mm

Ø H otworu ściernicy: 51 mm

wydajność instalacji wyciągowej: 6 m³/min

Opis techniczny

pobór mocy	500 W
masa	95 kg

maksymalna prędkość obrotowa	2900 min ⁻¹
wydajność instalacji wyciągowej	6 m ³ /min
oznaczenie producenta	DS07/200A
szerokość ściernicy T	25 mm
Ø H otworu ściernicy	51 mm
Ø D ściernicy	200 mm

Akcesoria

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK60	596400 EK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ SC80	596350 SC80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK60	596350 EK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ C800	596350 C800
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK60	596350 NK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK80	596350 EK80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK36	596350 NK36
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK60	596400 NK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ SC80	596400 SC80