



Szlifierki taśmowe GI, ID producenta: 790201



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077613 790201
GTIN	2050001676757
Klasa artykułu	03H

Opis

Wykonanie:

Szlifierki taśmowe GRIT GI zostały opracowane dla wysokich wymagań przemysłu: **Solidna konstrukcja** dzięki **silnikom o szczególnie dużej mocy**.

- **wysoka ekonomiczność dzięki dużej wydajności,**
- **wydajny silnik o mocy 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz),**
- **opatentowany system napinania taśmy,**
- **duże bezpieczeństwo pracy: ogranicznik, rozm. szczeliny i osłona oczu regulowane indywidualnie.**

moduł podstawowy do przemysłowego szlifowania szlifierkami taśmowymi

- **komfortowa obsługa, praca bez wibracji**
- **ze stałą prędkością obrotową umożliwiającą wysoką wydajność skrawania**
- **możliwość podłączenia do centralnej instalacji wyciągowej.**

Zastosowanie:

z podstawami o nr 077614 jako **szlifierka taśmowa**, z **modułami dodatkowymi do obróbki promieni, płaszczyzn, wzdłużnej, szlifowania Centerless i usuwania zadziorów.**

w dostawie::

Wtyczka CEE (16A), 1 taśma szlifierska.

wskazówka:

Taśmy ściernie patrz nr od 558310 i nr 558453-56.

oznaczenie producenta: GI 75

maks. prędkość obrotowa na 1. biegu: 3000 min⁻¹

szerokość taśmy: 75 mm

długość linki: 2000 mm

masa: 65 kg

Opis techniczny

maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	3000 min ⁻¹
oznaczenie producenta	GI 75
szerokość taśmy	75 mm
ID producenta	790201
masa	65 kg
długość linki	2000 mm

Akcesoria

Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 40	558310 40
Podstawy pod maszyny ID producenta 99001003	077614 99001003
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 80	558310 80
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 60	558310 60
Taśmy ściernie, korund cyrkonowy (ZA) ZK713X ziarnistość 120	558310 120
Podstawy pod maszyny ID producenta 99001004	077614 99001004