



Uchwyt wiertarski z wieńcem zębatym Prima, typ: 16/16



Dane zamówienia

Numer katalogowy	342215 16/16
GTIN	4019208240510
Klasa artykułu	39R

Opis

Wykonanie:

Szczęki hartowane.

Prawo- i lewobieżne.

Ze stożkiem wg DIN 238 do nakładania na chwyt trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Zastosowanie:

Do uniwersalnych prac wiertarskich przy użyciu elektrycznych wiertarek ręcznych, wiertarek udarowych oraz wiertarek stojakowych.

zakres mocowania: 3 - 16 mm

Ø zewnętrzna: 50 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 86,5 mm

uchwytów ze stożkiem: B16

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 15,733 mm

odpowiedni klucz do wieńców zębatych: S3

Opis techniczny

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm
---	-----------

typ	16/16
dł. uchwytu zamkniętego	86,5 mm
uchwytów ze stożkiem	B16
zakres mocowania	3 - 16 mm
Ø zewnętrzna	50 mm
odpowiedni klucz do wieńców zębatach	S3