

**Samozaciskowy uchwyt wiertarski Supra z SKS, typ: 13/12****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341455 13/12
GTIN	4019208069067
Klasa artykułu	39R

**Opis****Wykonanie:**

**Z zabezpieczeniem siły mocowania (SKS)** do wiertarek udarowych. Do prawych i lewych obrotów.

Ze stożkiem DIN 238

**Zastosowanie:**

Nakładane na chwyt trzpieniowe nr 342300–342887 lub bezpośrednio na wrzeciono obrabiarki.

zakres mocowania: 1 - 13 mm

Ø zewnętrzna: 42,5 mm

dł. uchwytu zamkniętego: 90 mm

uchwytów ze stożkiem: B 12

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego: 12,065 mm

**Opis techniczny**

największa Ø stożka uchwytu wiertarskiego	12,065 mm
uchwytów ze stożkiem	B 12
dł. uchwytu zamkniętego	90 mm
typ	13/12
zakres mocowania	1 - 13 mm
Ø zewnętrzna	42,5 mm

