

Garant**Samozaciskowy uchwyt wiertarski, Typ: 130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	341250 130
GTIN	4045197152817
Klasa artykułu	31K

Opis**Wykonanie:**

Wysokowydajny, precyzyjny 3-szczękowy uchwyt wiertarski. Bezkluczowy, samozaciskowy, o dużej sile zacisku. Duża dokładność ruchu obrotowego. Łatwe luzowanie ręczne. Elementy podlegające zużyciu – hartowane i wymienne.

Zastosowanie:

W wiertarkach ręcznych i stojakowych, frezarkach i tokarkach do nakładania na chwyt trzpieniowe nr 342300-342850 lub bezpośrednio na wrzeciono maszyny.

Norma:**DIN 238****Opis techniczny**

dł. uchwytu zamkniętego	103 mm
największa \varnothing stożka uchwytu wiertarskiego	15,733 mm
uchwytów ze stożkiem	B 16
zakres mocowania	1 - 13 mm
typ	130
długość głowicy wiertarskiej otwartej	90,5 mm
\varnothing zewnętrzna	50 mm
Rodzaj produktu	Uchwyty wiertarskie bezkluczowe

