



Uchwyty wiertarskie z zaciskiem promieniowym Extra RV Wersja wykonana z tworzywa sztucznego, typ: 10-3/8



Dane zamówienia

Numer katalogowy	342200 10-3/8
GTIN	4019208129358
Klasa artykułu	39R

Opis

Wykonanie:

Z zabezpieczeniem najazdowym.

- **uchwyty wiertarskie bezkluczowe z samoczynnym zaciskiem promieniowym; nie jest potrzebny żaden dodatkowy zacisk (przeznaczone zwłaszcza do wiercenia udarowego)**
- **bardzo ergonomiczny, łatwy w obsłudze, 6-kątny pomocnik kluczowy**
- **duża dokładność ruchu obrotowego**
- **wykonanie z otworem przelotowym do gwintów prawych i lewych (gwint M5 lub M6).**

zakres mocowania: 1 - 10 mm

Ø zewnętrzna: 42,7 mm

długość głowicy wiertarskiej otwartej: 55 mm

dł. uchwyty zamkniętego: 60,9 mm

uchwyt: 3/8-24 cal

maksymalna moc wiertarki: 550 W

Opis techniczny

zakres mocowania	1 - 10 mm
dł. uchwyty zamkniętego	60,9 mm
maksymalna moc wiertarki	550 W
typ	10-3/8

Ø zewnętrzna	42,7 mm
uchwyt	3/8-24 cal
długość głowicy wiertarskiej otwartej	55 mm