

**HOLEX®****Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 25, nomin. Ø mocowania d: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308962 11
GTIN	4045197645142
Klasa artykułu	32Z

**Opis****Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

Wersje uszczelnione z dyszami wtryskowymi jedynie dla nominalnej Ø.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 10 \mu\text{m}$

typ: 429 E

Ø zewn. D: 26 mm

Długość całkowita L: 34 mm

**Opis techniczny**

nomin. Ø mocowania d	11 mm
uchwyt	ER 25
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 10 \mu\text{m}$
typ	429 E
Ø zewn. D	26 mm

Długość całkowita L

34 mm