

**Garant****CNMG 160608, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250168 HB7120-1
GTIN	4045197819659
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 160608 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 260 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
Gatunek	HB7120-1
Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm

Zastosowanie główne	M
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia