

**3M****Taśmy samoprzylepne z PCW, kolor: ORANGE****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083636 ORANGE
GTIN	2050001712325
Klasa artykułu	08M

**Opis****Wykonanie:**

Taśma **3M™ 764i** nadaje się do niekrytycznych obszarów zastosowania jak np. oznaczenia kolorowe i łączenie w wiązki. Jest odporna na korozję, elastyczna, odporna na ścieranie, dobrze przylegająca, łatwa w nanoszeniu i nie reaguje na wilgoć.

Kolorowe taśmy 3M™ do znakowania podłóg idealnie nadają się do stosowania podczas konserwacji budynków oraz do poprawy bezpieczeństwa w zakładach. Specjalna struktura kolorowych taśm samoprzylepnych z PVC jest odporna na zarysowania, ścieranie, działanie czynników atmosferycznych i większości chemikaliów. Łatwe w zastosowaniu, dobrze przylegają również na nierównych powierzchniach.

**wskazówka:**

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

**Opis techniczny**

Grubość	0,125 mm
oznaczenie producenta	764i

szerokość	50 mm
długość	33 m
kolor	pomarańczowe
trwałość od daty produkcji	12 miesięcy
Rozciągliwość	180 %
cechy szczególne	odporność na ścieranie
cechy szczególne	odporny na korozję
cechy szczególne	odporny na wilgoć
cechy szczególne	przyklepna
materiał podłoża	Folia PVC
odporne na temperaturę do	29 °C
Z warstwą oddzielającą	nie
temperatura przechowywania	20 - 23 °C
Środek klejący	kauczuk naturalny
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	jednostronne
Wytrzymałość na rozciąganie	2,28 N/mm
Siła klejenia na stali	0,21 N/mm
zastosowanie	Zamykanie
zastosowanie	Znakowanie
zastosowanie	Wiązanie
Magazyn – wilgotność powietrza	50 - 60 %
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna