

HOLEX®
Tulejki zaciskowe ER z uszczel. i dyszami rozpylając., ER 32, nomin. Ø mocowania d: 4 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	309002 4
GTIN	4045197645210
Klasa artykułu	32Z

Opis
Wykonanie:

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

Wersje uszczelnione z dyszami wtryskowymi jedynie dla nominalnej Ø.

norma: ISO 15488-A

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 10 \mu\text{m}$

typ: 469 E

Ø zewn. D: 33 mm

Długość całkowita L: 40 mm

Opis techniczny

nomin. Ø mocowania d	4 mm
uchwyt	ER 32
norma	ISO 15488-A
Dokładność ruchu obrotowego	$\leq 10 \mu\text{m}$
typ	469 E
Ø zewn. D	33 mm

Długość całkowita L

40 mm